

**CNMG 190612, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Snijmateriaal	HM
Soort	CA115P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMG 190612
Spaanbreker	PH

Producttype

Wisselplaat voor het draaien