


**CNMM 190612, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250503 CA115P |
| GTIN | 4960664043194 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Voeding f | 0,25 - 0,9 mm/omw, |
| Soort | CA115P |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 170 - 380 m/min |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Spaanbreker | PX |
| Hoekradius | 1,2 mm |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijmateriaal | HM |
| Snedecondities | continu |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 4 |
| ISO-code wisselplaat | CNMM 190612 |
| Snijdiepte a_p | 1 - 11 mm |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien