

**TNMG 220404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	TNMG 220404
Soort	CA115P
Snedecndities	continu
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PMG
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,

Producttype

Wisselplaat voor het draaien