

**VBMT 160408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Soort	CA115P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 340 m/min
Spaanbreker	HQ
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snedeccondities	continu

Producttype

Wisselplaat voor het draaien