

**DCMT 070208, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260486 CA115P
GTIN	4960664045822
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Tolerantie	M
Soort	CA115P
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK

ISO-code wisselplaat	DCMT 070208
Producttype	Wisselplaat voor het draaien