


**CNMG 120404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Aantal wisselingen/snikanten	4
Soort	CA115P
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PMG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien