

**VBMT 160404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VBMT 160404
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	HQ
Aantal wisselingen/snikkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 340 m/min
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	CA115P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien