


**CNMG 120404 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250211 CA115P
GTIN	4960664042401
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Voeding f	0,14 - 0,5 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA115P
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Spaanbreker	WQ
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404

Producttype

Wisselplaat voor het draaien