

**VBMT 110308, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	140 - 340 m/min
Snedecndities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	HQ
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Soort	CA115P
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VBMT 110308
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien