

**CNMG 120416, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250216 CA115P
GTIN	4960664046171
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	PMG
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 120416
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	CA115P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien