

**CNMG 120408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA115P
Spaanbreker	PH
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedeccondities	continu

Producttype

Wisselplaat voor het draaien