


**CNMG 120408 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Snedecondities	continu
Spaanbreker	WQ
Soort	CA115P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Voeding $f$	0,14 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408

Producttype

Wisselplaat voor het draaien