


**CNMG 120408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Soort	CA115P
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	PMG
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snedeccondities	continu
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

