


**CNMG 120412 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	CA115P
Spaanbreker	WQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,14 - 0,5 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien