

**CNMG 120412, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250372 CA115P
GTIN	4960664042708
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Soort	CA115P
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Snedeccondities	continu
Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Spaanbreker	PH
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien