

**CNMG 160608, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snedecndities	continu
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Spaanbreker	PH
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Soort	CA115P
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien