

**CNMG 160612, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Spaanbreker	PH
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA115P
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien