

**CNMG 190608, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250382 CA115P
GTIN	4960664043002
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PH
ISO-code wisselplaat	CNMG 190608
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA115P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien