

**CNMG 160616, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Soort	CA115P
ISO-code wisselplaat	CNMG 160616
Hoekradius	1,6 mm
Spaanbreker	PH
Aantal wisselingen/snikanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien