


**CNMM 120408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PX
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
ISO-code wisselplaat	CNMM 120408
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA115P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien