


**CNMM 160612, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Spaanbreker	PX
Soort	CA115P
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMM 160612
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien