

**CC.T 09T304, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260097 CA115P
GTIN	4960664045419
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Soort	CA115P
ISO-code wisselplaat	CCMT09T304-HQ CA115P
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 270 m/min
Spaanbreker	HQ
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien