

**CC.T 060202, Soort: CA115P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 270 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CCMT060202-HQ CA115P
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	HQ
Snedeccondities	continu
Soort	CA115P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien