


**CNMM 120412, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	CNMM 120412
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snedecondities	continu
Voeding $f$	0,25 - 0,9 mm/omw,
Soort	CA115P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PX

Producttype

Wisselplaat voor het draaien