

**CNMG 190616, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 190616
Spaanbreker	PH
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Soort	CA115P
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien