

**DC.T 11T304, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	HQ
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikkanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T304
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	CA115P
Snijmateriaal	HM

Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien