


**SNMG 120404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Spaanbreker	PQ
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA115P
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien