


**SNMG 120408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Soort	CA115P
Snedecndities	continu
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Spaanbreker	PH
Voeding f	0,3 - 1 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien