


**SNMG 120408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA115P
Spaanbreker	PMG
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkmanten	8
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snedecndities	continu

Producttype

Wisselplaat voor het draaien