

**TNMG 160404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Soort	CA115P
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Spaanbreker	PMG
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien