

**TNMG 160408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	CA115P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	PQ
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408

Producttype

Wisselplaat voor het draaien