

**TNMG 160404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	PQ
Soort	CA115P
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404

Producttype

Wisselplaat voor het draaien