


**SNMG 120408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Soort	CA115P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	continu
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Spaanbreker	PQ
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien