


**WN.G 080404, Soort: CA115P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Soort	CA115P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Spaanbreker	PMG
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	WN.G 080404
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm

Hoofdtoepassing

P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien