

**TNMG 220408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PMG
Soort	CA115P
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	TNMG 220408
Aantal wisselingen/snikanten	6
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Producttype

Wisselplaat voor het draaien