

**VNMG 160404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Spaanbreker	PQ
Hoofdtoepassing	P
Soort	CA115P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu

Producttype

Wisselplaat voor het draaien