

**WNMG 080404 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 252113 CA115P |
| GTIN | 4960664044269 |
| Artikelklasse | 25E |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hoofdtoepassing | P |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 180 - 400 m/min |
| Voeding f | 0,14 - 0,55 mm/omw, |
| Soort | CA115P |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Aantal wisselingen/snij kanten | 6 |
| Snedeccondities | continu |
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080404 |
| Spaanbreker | WQ |
| Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezes |
| Snijmateriaal | HM |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 3 mm |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien