

**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 252015 CA115P |
| GTIN          | 4960664044221 |
| Artikelklasse | 25E           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snedecoördinaten                    | continu             |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 6                   |
| Snijmateriaal                       | HM                  |
| Fijn/ruw-indeling                   | Nabewerken          |
| Hoekradius                          | 0,8 mm              |
| Hoofdtoepassing                     | P                   |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 180 - 400 m/min     |
| Soort                               | CA115P              |
| Spaanbreker                         | WP                  |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,3 - 1,2 mm        |
| Voeding $f$                         | 0,06 - 0,42 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat                | WNMG 080408         |

Producttype

Wisselplaat voor het draaien