

**WNMG 080404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252012 CA115P
GTIN	4960664044603
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Spaanbreker	HQ
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,07 - 0,3 mm/omw,
Snededcondities	continu
Soort	CA115P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien