

**WNMG 080408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Voeding f	0,07 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Soort	CA115P
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien