

**VNMG 160408, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Spaanbreker	PQ
Soort	CA115P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snij diepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij materiaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Hoekradius	0,4 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draaien