

**WNMG 080408 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252115 CA115P
GTIN	4960664044276
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	WQ
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,14 - 0,55 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	WNMG 080808
Soort	CA115P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien