

**CC.T 060204, Soort: CA115P**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Tolerantie	M
Spaanbreker	HQ
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Soort	CA115P
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	CCMT060204-HQ CA115P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 270 m/min

Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien