

**DC.T 11T302, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Soort	CA115P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Spaanbreker	HQ
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302

Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien