

**CCMT 09T308 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie	M
Soort	CA115P
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,1 - 1,5 mm
Voeding f	0,07 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 270 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	WP
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Snedeccondities

continu

Producttype

Wisselplaat voor het draaien