


**CCMT 120404, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Tolerantie	M
Soort	CA115P
ISO-code wisselplaat	CCMT 120404
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	GK
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 340 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm

Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien