


**CC.T 09T304, Soort: CA115P**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Soort	CA115P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 340 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snedeccondities	continu
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien