

**CCMT 09T304 Wiper, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	WP
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,07 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 270 m/min
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snijdiepte a_p	0,1 - 1,5 mm
Soort	CA115P
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijmateriaal	HM

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien