

**DC.T 070204, Soort: CA115P**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Spaanbreker	HQ
Snedecondities	continu
Soort	CA115P
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien