

**DC.T 070202, Soort: CA115P**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 340 m/min
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Soort	CA115P

Spaanbreker	HQ
Producttype	Wisselplaat voor het draaien